

G-STRIKER FULL EX JMCA

G-STRIKER (Z125PRO フルエキゾースト)取付説明書



この度は、G-STRIKER フルエキゾーストマフラー Z125PRO 用 をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。この取付説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

適合車種

KAWASAKI Z125PRO 国内仕様 型式:2BJ-BR125H 原動機の型式:AX125AE

KAWASAKI Z125PRO タイ仕様 型式:BR125H 原動機の型式:AX125AE

構成部品

開封後、下記部品のご確認をお願いします。

①	フロントパイプ	1	⑥	M6 ワッシャー	1
②	サイレンサー	1	⑦	M6 ワッシャー 大径	1
③	サイレンサーステー	1	⑧	フランジボルト M8×15	1
④	フランジボルト M6×20	1	⑨	フランジナット M8	1
⑤	袋ナット M6	1	⑩	マフラー Springs (G-STRIKER 専用)	1
	排気ガス試験成績証明書				



O2センサー	移設します
ECU配線加工	不要
エキゾーストガasket	別途ご購入下さい

マフラーの取付け手順

※作業前に必ず取扱い説明書を熟読頂き、マフラーが冷えている状態にて作業を行って下さい。

1. 純正アンダーカウルを外し、純正マフラーに取り付けられているO2センサーのカプラーを外したあと、純正マフラーからO2センサーを外す。O2センサーは、絶対に落としたり濡らしたりしないこと(O2センサーが破損します)。O2センサーを外している間はイグニッションキーをオンにしないでください。オンにすると、チェックランプが点灯します。
2. 純正マフラーを取り外します。
3. 別売のエキゾーストガasketをフランジ部に組んだ後、フロントパイプを仮組みします。フランジナットは純正を再利用しますので無くさないで下さい。
※仮組みでの締め付けは、マフラーを軽い力で動かす事が出来るくらいまでに留めること。
4. O2センサーをエキゾーストパイプに固定し、カプラーを接続した後配線、配線のクランプが適正に固定できているか確認する。
5. サイレンサーをエキパイに差し込み、付属のサイレンサーステーを仮組みし、スプリングを取り付けます。サイレンサーステーはタンデムステップ後方のフレームカバーとフレームを固定している部分に固定します。

取り付けの順番は、裏側から

- ・ ④ ボルトM6×20
 - ・ ③ サイレンサーステー
 - ・ ⑦ M6 ワッシャー大径
 - ・ フレーム
 - ・ フレームカバー
 - ・ ⑥ M6 ワッシャー
 - ・ ⑤ M6 袋ナット
- の順番となります。



※注意※

フルボトム時、バンプタッチを越えた状態までサスペンションがストロークすると、サイレンサーステーとリアフェンダーが干渉する恐れがあります。その際は、サイレンサーステーフレーム側の取り付けネジを緩めて頂きステー穴位置を長穴の下側いっぱいに取り付けして下さい。

6. アンダーカウルを仮組みし、マフラー全体のクリアランスを確認・調整する。問題なければ全ての固定箇所を本締めします。フランジ部の締め付けトルクは、フランジ本体がしなる直前もしくはメーカー規定トルクのうち、低い方を適用すること。
7. マフラー全体を脱脂した後エンジンを始動し、フランジ部からの排気漏れがないことを確認し終了します。

使用時の注意

- ・マフラー接合部等から水が出てくる場合がありますが、異常ではありません。
- ・新品時サイレンサーから異臭のする白煙が出る場合があります。これは消音剤に付着した油脂等が気化する際に生じるもので、異常ではありません。
- ・使用開始直後から高回転域まで回転を上げたり、連続走行したりすると消音剤が安定する前にサイレンサー内部から飛び出して消音性能が著しく低下します。
あくまでも目安ですが、装着後100km ほど最大出力を発生する回転数の半分程度で抑えて走行すると、徐々に臭いが消え消音剤が長持ちします。
- ・消音剤(グラスウール)は徐々に減少・劣化し、消音効果が落ちていきます。
音量が大きくなった、サイレンサー内部から異音が出始めた等の不具合が出た場合は使用期間・走行距離を問わずサイレンサーのオーバーホールを行い、グラスウールを交換してください。サイレンサーのオーバーホールは、弊社にて有償にて行っております。
- ・マフラー本体に加工を行わないでください。規制値を超える音量になる恐れがあります。
- ・ボアアップや吸気系を改造すると音量が大きくなり、規制値を超える場合があります。
規制値を超えた場合、一般公道では使用できません。

(有)ギルドデザイン

〒519-0212 三重県亀山市能褒野町 13-2 TEL:0595-85-3608 FAX:0595-85-2647

Website <https://www.g-craft.com/>

e-mail g-sales@g-craft.com

(有)カラーズインターナショナル

〒224-0046 神奈川県横浜市都筑区桜並木 5-7 TEL:045-949-1345 FAX:045-949-1346

Website <http://www.striker.co.jp>

e-mail colors@striker.co.jp